

		BURKE & BURKE SPA													
5_CAVO SPD2 RIUTILIZZABILE		PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA	MOTIVAZIONI	MEDIA PUNTEGGI DI PREFERENZA	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE	PUNTEGGIO	
Caratteristiche migliorative aggiuntive	possibilità di varianti disponibili realtiva alla lunghezza adeguata minima, di almeno 1,5 m	3	SUFFICIENTE	2	SECONDO A QUANTO RICHIESTO	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	2	LUNGHEZZA MINIMA	2,00	0,40	1,20	
	resistenza a temperatura (-30°C a +60°C) e umidità (10-90% RH) e/o caratteristiche equivalenti maggiormente aderenti ai parametri richiesti (calcolo proporzionale)	4	BUONO	4	CONFORME	BUONO	4	OK CONFORME	BUONO	4	CONFORME	4,00	0,80	3,20	
	durata minima garantita 18 mesi: indicare la maggior durata offerta	3	SUFFICIENTE	2	CONFORME A QUANTO RICHIESTO	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	2	GARANZIA MINIMA	2,00	0,40	1,20	
	capacità di immersione o disinfezione ripetuta senza degradazione: descrivere le misure e le caratteristiche tali da consentire tale capacità	3	BUONO	4	CONFORME A QUANTO RICHIESTO	BUONO	4	BUONO	BUONO	4	DA MANUALE	4,00	0,80	2,40	
	intrinseca resistenza alla torsione e flessione continua (> 10000 cicli)	5	BUONO	4	CONFORME A QUANTO RICHIESTO	BUONO	4	BUONO	BUONO	4	REQUISITO MINIMO	4,00	0,80	4,00	
	struttura anticondensa, rivestimento esterno idrorepellente: descrivere	3	BUONO	4	GARANTITO	OTTIMO	5	OK GARANTITO	OTTIMO	5	GARANTITA MINIMA CONDENSA	4,67	0,93	2,80	
	presenza di collari/etichette codificati per facile identificazione e lot tracing	2	OTTIMO	5	PRESENTE QUANTO RICHIESTO	OTTIMO	5	OK OTTIMO PRESENTE	OTTIMO	5	SI	5,00	1,00	2,00	
	connettività universale (maggior numero di modelli standard con lo stesso cavo)	2	OTTIMO	5	CONFORME	OTTIMO	5	OK OTTIMO CONFORME	OTTIMO	5	SI	5,00	1,00	2,00	
	supporto per uso su pazienti neonatali/pediatrici (versione soft tip, ear, clip, wrap): indicare il sistema offerto	4	BUONO	4	CONFORME	BUONO	4	OK PRESENTE	BUONO	4	PRESENTE	4,00	0,80	3,20	
	facilità di pulizia e disinfezione, parti eventualmente rimovibili: descrivere le procedure	2	BUONO	4	CONFORME	BUONO	4	OK	BUONO	4	FACILE PULIZIA	4,00	0,80	1,60	
Servizio di assistenza tecnica	garanzia estesa o opzioni di estensione	2	OTTIMO	5	CONFORME	OTTIMO	5	OK	OTTIMO	5	PRESENTE	5,00	1,00	2,00	
	supporto e compatibilità tecnico iniziale	2	OTTIMO	5	CONFORME	OTTIMO	5	OK	OTTIMO	5	FORMAZIONE GARANTITA	5,00	1,00	2,00	
	capacità di consegna rapida e disponibilità a servizio di sostituzione immediata in caso di difetto del materiale	4	OTTIMO	5	PRESENTE	OTTIMO	5	OK PRESENTE	OTTIMO	5	OK	5,00	1,00	4,00	
	supporto normativo documentale per audit e certificazioni (ISO, CE)	2	OTTIMO	5	PRESENTE	OTTIMO	5	OK PRESENTE	BUONO	4	PRESENTE	4,67	0,93	1,87	
Prova Pratica	Reperibilità telefonica per emergenze e urgenze connesse al materiale di consumo	2	OTTIMO	5	PRESENTE	OTTIMO	5	OK H 24	OTTIMO	5	H 24 TELEFONICAMENTE	5,00	1,00	2,00	
	valutazione dell'ergonomia del sistema, della maneggevolezza e idoneità concreta e conformità ai requisiti sotto il profilo tecnico e funzionale	27	OTTIMO	5	MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA'	OTTIMO	5	OK	OTTIMO	5	CORRISPONDENTE	5,00	1,00	27,00	
		70												62,47	AMMESSO